

Tömítő patron
VAVC-Q2-M22U-15-N
Cikkszám: 3019151

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
DN névleges szélesség	15
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Csapághőmérséklet	5 °C...20 °C
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Elzáróelem alapanyaga	NBR
Tartály alapanyaga	PA6