

Tömítő patron
VAVC-Q2-M22U-15-E-EXA
Cikkszám: 3019152

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
DN névleges szélesség	15
Robbanásvédelem	0. zóna (ATEX) 1. zóna (ATEX) 2. zóna (ATEX) 20. zóna (ATEX) 21. zóna (ATEX) 22. zóna (ATEX)
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Élelmiszerekkel használható	Lásd a bővebb anyaginformációt
Csapágyhőmérséklet	5 °C...20 °C
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Elzáróelem alapanyaga	EPDM
Tartály alapanyaga	PPS