


Vezetőegység EAGF-V2-KF-32-

Cikkszám: 3038083

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	32
Löket	1 mm...500 mm
Írányváltási holtjáték	0 µm
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Vezető	Golyóscsapágyas vezető
Szerkezeti felépítés	Vezető
KBK korrózióállósági osztály	0 - nincs korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Környezeti hőmérséklet	-20 °C...80 °C
Max. erő Fy	750 N
Max. erő Fy, statikus	1020 N
Max. Fz erő	750 N
Max. Fz erő, statikus	1020 N
Max. Mx nyomaték	28 Nm
Statikus Mx max. nyomaték	38 Nm
Max. My nyomaték	34 Nm
Max. My statikus nyomaték	46 Nm
Max. Mz nyomaték	34 Nm
Max. nyomaték Mz, statikus	46 Nm
Tolóerő	15 N
Mozgatott tömeg 0 mm löket esetén	724 g
Alapsúly 0 mm löket esetén	1685 g
Súlytöbblet 10 mm löketenként	18 g
Többlet mozgatott tömeg 10 mm löketenként	18 g
A mozgatott tömeg súlypontja 0 mm löket esetén	30 mm
Többlet, mozgatott tömeg súlypontja 10 mm löketenként	4.1 mm
Rögzítés módja	belső menettel
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Vezetőelem alapanyaga	Edzett acél
Ház alapanyaga	Kovácsolt alumínium ötvözet eloxált

Jellemző	Érték
Járomlap alapanyaga	Acél