

Fordító hajtómű DSRL-12-180-P-FW

Cikkszám: 30654

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	12
Csillapítási szög	2.2 deg
Elfordulási szög beállítási tartomány	0 deg...180 deg
Elfordítási szög	0 deg...180 deg
Csillapítás	elasztikus csillapítógyűrűk/-lapok mindkét oldalon
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Működési mód	kettős működésű
Szerkezeti felépítés	Szárnylapát modul
Pozíciófelismerés	nélkül
Üzemi nyomás	2 bar...8 bar
Max. elfordulási frekvencia 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) esetén	3 Hz
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:::] szerint
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Elméleti nyomaték 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi)	1 Nm
Terméksúly	200 g
Rögzítés módja	átmenő furattal
Pneumatikus csatlakozó	M5
Hajtótengely alapanyaga	Acél nikkelezett
Tömítések alapanyaga	NBR