

Szabadonfutó FLSR-12-R

Cikkszám: 30929

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	12
Forgásirány	Óramutató járásával megegyező
Beépítési helyzet	tetszés szerint
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Elméleti nyomaték 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi)	1 Nm
Terméksúly	220 g
Ház alapanyaga	Alumínium öntvény
Hüvely alapanyaga	Edzett acél
Tengely alapanyaga	Edzett acél