


Csatlakozó aljzat kábel

KMF-1-230AC-2.5

Cikkszám: 30936

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Rögzítés módja	a mágnesszelepen, M3 központi csavarral
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Terméksúly	170 g
Elektromos csatlakozó	Aljzat
Névleges üzemi feszültség, AC	230 V
Védővezető csatlakozás	van
Kábelhossz	2.5 m
Kábelátmérő	6 mm
Kábelszerkezet	3 x 0,75 mm ²
Védettség	IP67 az IEC 60529 szerint
Környezeti hőmérséklet	-20 °C...80 °C
CE-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	az EU kisfeszültségű berendezésekre vonatkozó irányelve szerint az EU RoHS irányelve szerint
UKCA-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	az Egyesült Királyság RoHS előírásai szerint az Egyesült Királyság elektromos berendezésekre vonatkozó előírásai szerint
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Kábelköpeny alapanyaga	PVC
Ház alapanyaga	PC POM
Dugaszolható érintkezők alapanyaga	Bronz