


# Csatlakozó aljzat kábel

## KMV-1-230AC-5

Cikkszám: 30942

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                                          | Érték                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rögzítés módja                                    | a mágnesszelepen, M3 központi csavarral                                                                                     |
| Beépítési helyzet                                 | tetszés szerint                                                                                                             |
| Terméksúly                                        | 320 g                                                                                                                       |
| Elektromos csatlakozó                             | Aljzat<br>B forma                                                                                                           |
| Névleges üzemi feszültség, AC                     | 230 V                                                                                                                       |
| Póluscserre elleni védelem                        | minden elektromos csatlakozóhoz                                                                                             |
| Védővezető csatlakozás                            | van                                                                                                                         |
| Kábelhossz                                        | 5 m                                                                                                                         |
| Kábelátmérő                                       | 6 mm                                                                                                                        |
| Kábelszerkezet                                    | 3 x 0,75 mm <sup>2</sup>                                                                                                    |
| Védettség                                         | IP67<br>az IEC 60529 szerint                                                                                                |
| Környezeti hőmérséklet                            | -20 °C...80 °C                                                                                                              |
| CE-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)   | az EU kisfeszültségű berendezésekre vonatkozó irányelve szerint<br>az EU RoHS irányelve szerint                             |
| UKCA-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot) | az Egyesült Királyság RoHS előírásai szerint<br>az Egyesült Királyság elektromos berendezésekre vonatkozó előírásai szerint |
| LABS konformitás                                  | VDMA24364-B2-L                                                                                                              |
| KBK korrózióállósági osztály                      | 1 - alacsony korrózióknak való kitettség                                                                                    |
| Kábelköpeny alapanyaga                            | PVC                                                                                                                         |
| Ház alapanyaga                                    | PC                                                                                                                          |
| Dugaszolható érintkezők alapanyaga                | Bronz                                                                                                                       |