

Csatlakozó aljzat kábel

KME-1-24-5-LED

Cikkszám: 30945

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Jelállapot-kijelző	Sárga LED
Rögzítés módja	a mágnesszelepen, M3 központi csavarral
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Terméksúly	280 g
1. elektromos csatlakozó	Szögletes aljzat, négyszög forma, 3 pólusú, C forma
2. elektromos csatlakozó	nyitott végű, 2 eres
DC névleges üzemi feszültség	24 V
Áramterhelhetőség 40 °C-on	4 A
Védővezető csatlakozás	nem érhető el
Kábelhossz	5 m
Vezetéktulajdonság	statikus alkalmazásokhoz
Kábel min. hajlítási sugara	52 mm
Kábelátmérő	5.2 mm
Kábelátmérő tűrése	± 0,1 mm
Kábelszerkezet	2 x 0,75 mm ²
Védettség	IP67 az IEC 60529 szerint
Környezeti hőmérséklet	-20 °C...80 °C
CE-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	az EU RoHS irányelve szerint
UKCA-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	az Egyesült Királyság RoHS előírásai szerint
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
KBK korrózióállósági osztály	1 - alacsony korrózióknak való kitettség
Kábelköpeny alapanyaga	PVC
Ház alapanyaga	TPE-U(PU)
Tömítések alapanyaga	NBR
Dugaszolható érintkezők alapanyaga	Ezüstözött rézötvözet