


Közelítéskapcsoló SMPO-1-H-B

Cikkszám: 31008

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Kialakítás	Blokkos kialakítás
Robbanásvédelem	1. zóna (ATEX) 2. zóna (ATEX) 21. zóna (ATEX) 22. zóna (ATEX)
Mérési elv	mágneses
Üzemi nyomás	2 bar...6 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1: 2010 [6:4:4] szerint
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	Olajozott üzem nem lehetséges
Környezeti hőmérséklet	-15 °C...60 °C
A kapcsolási érték reprodukálhatósága	+/- 0,2 mm
Bekapcsolási idő	30 ms
Kikapcsolási idő	25 ms
Rögzítés módja	átmenő furattal tartozékkal
Szelepfunkció	3/2
Pneumatikus csatlakozó	PK-3 csatlakozó csomagtartó
Terméksúly	14 g
Ház alapanyaga	Sárgaréz PA POM
Kapcsolásiállapot kijelző	optikai
Védettség	IP65
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L