

**Villásfej**  
**SG-M6**  
Cikkszám: 3110

**FESTO**



**Adatlap**

| Jellemző                                    | Érték                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Méret                                       | M6                                                                                                                                                                         |
| Megfelel a szabványnak                      | DIN 71752<br>ISO 8140                                                                                                                                                      |
| Menetes csatlakozás                         | M6 belső menet                                                                                                                                                             |
| KBK korrózióállósági osztály                | 1 - alacsony korrózióknak való kitettség                                                                                                                                   |
| LABS konformitás                            | VDMA24364-B2-L                                                                                                                                                             |
| Alkalmasság Li-ion akkumulátorok gyártására | A több mint 1% tömegarányú rezet tartalmazó fémek használata tilos.<br>Kivételt képeznek: a nyomtatott áramköri lapok, vezetékek, elektromos csatlakozók és mágneskeercsek |
| Környezeti hőmérséklet                      | -40 °C...150 °C                                                                                                                                                            |
| Terméksúly                                  | 22 g                                                                                                                                                                       |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések       | RoHS-kompatibilis                                                                                                                                                          |
| Csap alapanyaga                             | Acél<br>horganyzott                                                                                                                                                        |
| Villa alapanyaga                            | Acél<br>horganyzott                                                                                                                                                        |
| Anyacsavar alapanyaga                       | Acél<br>horganyzott                                                                                                                                                        |