

Védőcső csavarzat MKGV-23-M32-B

Cikkszám: 3152612

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Kötegméret	100
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Védettség	IP54
Környezeti hőmérséklet	-40 °C...100 °C
Rögzítés módja	külső menettel
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Csavarzatok alapanyaga	PA