

Csapágybak LSNG-32

Cikkszám: 31740

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	32
Szabvány alapján	VDMA 24562
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Környezeti hőmérséklet	-40 °C...150 °C
Max. terhelhetőség	0.9 kN
Terméksúly	172 g
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Felfogás alapanyaga	erősen ötvöztött acél
Gömbcsukló alapanyaga	Acél PTFE