

Csapágybak LSNG-40

Cikkszám: 31741

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	40
Szabvány alapján	VDMA 24562
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Környezeti hőmérséklet	-40 °C...150 °C
Max. terhelhetőség	1.5 kN
Terméksúly	228 g
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Felfogás alapanyaga	erősen ötvözött acél
Gömbcsukló alapanyaga	Acél PTFE