

Csapágybak LSNG-50

Cikkszám: 31742

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	50
Szabvány alapján	VDMA 24562
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Környezeti hőmérséklet	-40 °C...150 °C
Max. terhelhetőség	2.5 kN
Terméksúly	416 g
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Felfogás alapanyaga	erősen ötvöztött acél
Gömbcsukló alapanyaga	Acél PTFE