

Csapágybak LSNG-63

Cikkszám: 31743

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	63
Szabvány alapján	VDMA 24562
KBK korrózióállósági osztály	1 - alacsony korróziónak való kitettség
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Környezeti hőmérséklet	-40 °C...150 °C
Max. terhelhetőség	4 kN
Terméksúly	541 g
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Felfogás alapanyaga	Gömbgrafitos öntöttvas
Gömbcsukló alapanyaga	Acél PTFE