

Csapágybak LSNG-80

Cikkszám: 31744

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	80
Szabvány alapján	VDMA 24562
KBK korrózióállósági osztály	1 - alacsony korróziónak való kitettség
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Környezeti hőmérséklet	-40 °C...150 °C
Max. terhelhetőség	6 kN
Terméksúly	997 g
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Felfogás alapanyaga	Gömbgrafitos öntöttvas
Gömbcsukló alapanyaga	Acél PTFE