

Csapágybak LBG-63

Cikkszám: 31764

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	63
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Alkalmasság Li-ion akkumulátorok gyártására	A több mint 5% tömegarányú rezet tartalmazó fémek használata tilos. Kivételt képeznek: a nyomtatott áramköri lapok, vezetékek, elektromos csatlakozók és mágnesekercsek
Környezeti hőmérséklet	-40 °C...150 °C
Max. terhelhetőség	4 kN
Terméksúly	580 g
	20.44 oz
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Felfogás alapanyaga	Öntött rozsdamentes acél
Csap alapanyaga	Edzett acél
Biztosító alapanyaga	Rugóacél