


Csapágybak LBG-125

Cikkszám: 31767

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	125
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Alkalmasság Li-ion akkumulátorok gyártására	A több mint 5% tömegarányú rezet tartalmazó fémek használata tilos. Kivételt képeznek: a nyomtatott áramköri lapok, vezetékek, elektromos csatlakozók és mágneskeercsek
Környezeti hőmérséklet	-40 °C...150 °C
Terméksúly	4140 g
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Felfogás alapanyaga	Gömbgrafitos öntöttvas
Csap alapanyaga	Edzett acél
Biztosító alapanyaga	Rugóacél