

Keresztcsapágybak LQG-50

Cikkszám: 31770

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	50
KBK korrózióállósági osztály	1 - alacsony korrózióknak való kitettség
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	-40 °C...150 °C
Max. terhelhetőség	2.5 kN
Terméksúly	706 g
	24.88 oz
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Felfogás alapanyaga	Öntött rozsdamentes acél
Csap alapanyaga	Edzett acél
Biztosító alapanyaga	Rugóacél