

Keresztcsapágybak LQG-80

Cikkszám: 31772

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	80
KBK korrózióállósági osztály	1 - alacsony korrózióknak való kitettség
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	-40 °C...150 °C
Max. terhelhetőség	6 kN
Terméksúly	1126 g
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Felfogás alapanyaga	Gömbgrafitos öntöttvas
Csap alapanyaga	Edzett acél
Biztosító alapanyaga	Rugóacél