

csatlakozó
EAMC-67-62-24-25
Cikkszám: 3187895

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
1. tartó átmérője	24 mm
2. tartó átmérője	25 mm
Méret	67
Névleges hossz	62 mm
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Max. fordulatszám	4500 1/min
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Csapághőmérséklet	-25 °C...60 °C
Relatív páratartalom	0 - 95%
Környezeti hőmérséklet	-25 °C...60 °C
Tehetlenségi nyomaték	280 kgmm ²
Átvihető forgatónyomaték	143 Nm
Terméksúly	435 g
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis