

Lineáris egység SLM-40- -KF-A

Cikkszám: 32786

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Löket	10 mm...1500 mm
Dugattyú Ø	40 mm
Csillapítás	elasztikus csillapítógyűrűk/-lapok mindkét oldalon Lökéscsillapító, kemény jelleggörbe
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Vezető	Golyóscsapágyas vezető
Pozíciófelismerés	közelítéskapcsolóhoz induktív érzékelőkhöz
Változatok	Alap kivitel Üreges vezetőrúd Üreges vezetőrúd és irányváltó lap
Üzemi nyomás	0.7 MPa 7 bar
Működési mód	kettős működésű
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:...] szerint
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	1 - alacsony korrózióknak való kitettség
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Környezeti hőmérséklet	-20 °C...60 °C
Elméleti erő 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) esetén, visszaáramlás	754 N
Elméleti erő 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi), előre	754 N
Mozgatott tömeg	5080 g
Többlet mozgatott tömeg 10 mm löketenként	85 g
Alapsúly 0 mm löket esetén	9550 g
Súlytöbblet 10 mm löketenként	85 g
Pneumatikus csatlakozó	G1/4
Fedél alapanyaga	Alumínium
Tömítések alapanyaga	PA TPE-U(PU)
Ház alapanyaga	Alumínium