

Villásfej
SGA-M10X1,25
Cikkszám: 32954

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	M10x1,25
Radiális eltérés +/-	5 mm
Szögkiegyenlítés +/-	120 deg
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Menetes csatlakozás	M10x1,25 külső menet
KBK korrózióállósági osztály	1 - alacsony korrózióknak való kitettség
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Környezeti hőmérséklet	-40 °C...150 °C
Max. terhelhetőség	0.9 kN
Terméksúly	129 g
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Csap alapanyaga	Acél horganyzott
Lengőfej alapanyaga	Acél horganyzott
Biztosító alapanyaga	Rugóacél, horganyzott