


Csapógydarab LNZG-40/50

Cikkszám: 32960

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	40/50
Szabvány alapján	ISO 15552
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Alkalmasság Li-ion akkumulátorok gyártására	A termék megfelel a Festo belső termékdefiníciójának az akkumulátorgyártásban való használatra: A több mint 1% tömegarányú rezet, cinket vagy nikkelt tartalmazó fémek használata tilos. Kivételt képeznek az acélban található nikkelt, a kémiaileg nikkelezett felületek, a nyomtatott áramköri lapok, a vezetékek, az elektromos csatlakozók és tekercsek
Környezeti hőmérséklet	-40 °C...80 °C
Max. terhelhetőség	2.5 kN
Terméksúly	129 g
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Felfogás alapanyaga	Kovácsolt alumíniumötvözet
Csapógy alapanyaga	Műanyag