


# Billenőkaros szelep KH/O-3-PK-3

Cikkszám: 33003

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                                                     | Érték                       |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Szelepfunkció                                                | 3/2 nyitva/zárva monostabil |
| Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva) | 80 l/min                    |
| Pneumatikus munkacsatlakozás                                 | PK-3                        |
| Üzemi nyomás                                                 | 0 bar...8 bar               |
| Szerkezeti felépítés                                         | Dugattyú-elhelyezkedés      |
| Névleges szélesség                                           | 2.5 mm                      |
| Vezérlés módja                                               | közvetlen                   |
| LABS konformitás                                             | VDMA24364-B1/B2-L           |
| Környezeti hőmérséklet                                       | -10 °C...60 °C              |
| Működtető erő zárt alaphelyzetben                            | 7.5 N                       |
| Működtető erő nyitott alaphelyzetben                         | 6.5 N                       |
| Terméksúly                                                   | 20 g                        |
| Rögzítés módja                                               | átmenő furattal             |
| 1. pneumatikus csatlakozás                                   | PK-3                        |
| 2. pneumatikus csatlakozó                                    | PK-3                        |
| 3. pneumatikus csatlakozás                                   | PK-3                        |
| Tömítések alapanyaga                                         | NBR                         |
| Ház alapanyaga                                               | Műanyag                     |