

Visszacsapó szelep

H-1/8-A/I

Cikkszám: 3324

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Szelepfunkció	Visszacsapó funkció
1. pneumatikus csatlakozás	G1/8
2. pneumatikus csatlakozó	G1/8
Rögzítés módja	Vezetékbeszerelés
Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)	280 l/min
Üzemi nyomás	0.04 MPa...0.8 MPa 0.4 bar...8 bar
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Ház alanyaga	Sárgaréz
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:-:-] szerint
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges)
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Közeghőmérséklet	-10 °C...60 °C
Terméksúly	21 g
Tömítések alanyaga	NBR