

# Fordító hajtómű DSR-10-180-P

Cikkszám: 33297

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                                                   | Érték                                              |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Méret                                                      | 10                                                 |
| Csillapítási szög                                          | 2.4 deg                                            |
| Elfordulási szög beállítási tartomány                      | 0 deg...180 deg                                    |
| Elfordítási szög                                           | 0 deg...180 deg                                    |
| Csillapítás                                                | elasztikus csillapítógyűrűk/-lapok mindkét oldalon |
| Beépítési helyzet                                          | tetszés szerint                                    |
| Működési mód                                               | kettős működésű                                    |
| Szerkezeti felépítés                                       | Szárnylapát modul                                  |
| Pozíciófelismerés                                          | nélkül                                             |
| Üzemi nyomás                                               | 2.5 bar...8 bar                                    |
| Max. elfordulási frekvencia 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) esetén | 3 Hz                                               |
| Üzemi közeg                                                | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:::] szerint     |
| LABS konformitás                                           | VDMA24364-B2-L                                     |
| Környezeti hőmérséklet                                     | -10 °C...60 °C                                     |
| Elméleti nyomaték 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi)              | 0.5 Nm                                             |
| Terméksúly                                                 | 100 g                                              |
| Rögzítés módja                                             | átmenő furattal                                    |
| Pneumatikus csatlakozó                                     | M3                                                 |
| Hajtótengely alapanyaga                                    | Acél<br>nikkelezett                                |
| Tömítések alapanyaga                                       | NBR                                                |