

Szabadonfutó FLSR-10-L

Cikkszám: 33298

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	10
Forgásirány	Az óramutató járásával ellentétes forgás
Beépítési helyzet	tetszés szerint
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Elméleti nyomaték 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi)	0.53 Nm
Terméksúly	100 g
Ház alapanyaga	Alumínium öntvény
Hüvely alapanyaga	Edzett acél
Tengely alapanyaga	Edzett acél