


**Menesztő**  
**FKG-20-B**  
Cikkszám: 33339

**FESTO**



**Adatlap**

| Jellemző                                                          | Érték                                                    |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Méret                                                             | 20                                                       |
| Radiális eltérés +/-                                              | 1 mm                                                     |
| KBK korrózióállósági osztály                                      | 2 - mérsékelt korróziós igénybevétel                     |
| LABS konformitás                                                  | VDMA24364-B2-L                                           |
| Környezeti hőmérséklet                                            | -20 °C...120 °C                                          |
| Hosszú távon megengedett legnagyobb terhelés az erő irányában +/- | 350 N                                                    |
| Terméksúly                                                        | 302 g                                                    |
| Menesztő alapanyaga                                               | Kovácsolt alumíniumötvözet, eloxált<br>Acél, horganyzott |
| Villa alapanyaga                                                  | Acél<br>horganyzott                                      |
| Csúszó elem alapanyaga                                            | Sárgaréz                                                 |