


Menesztő
FKG-32-B
Cikkszám: 33340

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	32
Radiális eltérés +/-	1 mm
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Környezeti hőmérséklet	-20 °C...120 °C
Hosszú távon megengedett legnagyobb terhelés az erő irányában +/-	800 N
Terméksúly	677 g
Menesztő alapanyaga	Kovácsolt alumíniumötvözet, eloxált Acél, horganyzott
Villa alapanyaga	Acél horganyzott
Csúszó elem alapanyaga	Sárgaréz