

Csatlakozó csőcsonk KSV-PK-2

Cikkszám: 33384

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Névleges szélesség	1.5 mm
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:::-] szerint
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	Olajozott üzem lehetséges
KBK korrózióállósági osztály	1 - alacsony korróziónak való kitettség
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Pneumatikus csatlakozó	3 mm külső Ø-jű tömlőhöz
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis