

# Vezetőegység FEN-25- -KF

Cikkszám: 33483

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                                               | Érték                                                   |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Méret                                                  | 25                                                      |
| Löket                                                  | 2 mm...250 mm                                           |
| Beépítési helyzet                                      | tetszés szerint                                         |
| Vezető                                                 | Golyóscsapágyas vezető                                  |
| Szerkezeti felépítés                                   | Vezető                                                  |
| Robbanásvédelem                                        | Vegye figyelembe a tanúsítványban található információt |
| LABS konformitás                                       | VDMA24364-B2-L                                          |
| Környezeti hőmérséklet                                 | -20 °C...80 °C                                          |
| Max. erő Fy                                            | 520 N                                                   |
| Max. erő Fy, statikus                                  | 830 N                                                   |
| Max. Fz erő                                            | 520 N                                                   |
| Max. Fz erő, statikus                                  | 830 N                                                   |
| Max. Mx nyomaték                                       | 15 Nm                                                   |
| Statikus Mx max. nyomaték                              | 24 Nm                                                   |
| Max. My nyomaték                                       | 20 Nm                                                   |
| Max. My statikus nyomaték                              | 31 Nm                                                   |
| Max. Mz nyomaték                                       | 20 Nm                                                   |
| Max. nyomaték Mz, statikus                             | 31 Nm                                                   |
| Tolóerő                                                | 15 N                                                    |
| Többslet mozgatott tömeg 10 mm löketenként             | 12 g                                                    |
| Alapsúly 0 mm löket esetén                             | 813 g                                                   |
| Súlytöbbslet 10 mm löketenként                         | 12 g                                                    |
| A mozgatott tömeg súlypontja 0 mm löket esetén         | 42 mm                                                   |
| Többslet, mozgatott tömeg súlypontja 10 mm löketenként | 4.7 mm                                                  |
| Rögzítés módja                                         | belső menettel                                          |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések                  | RoHS-kompatibilis                                       |
| Vezetőelem alapanyaga                                  | Edzett acél                                             |
| Ház alapanyaga                                         | Kovácsolt alumíniumötvözet, eloxált                     |
| Járomlap alapanyaga                                    | Kovácsolt alumíniumötvözet, eloxált                     |