

Tömítőgyűrű OL-1/8

Cikkszám: 33840

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Szabvány alapján	ISO 16030
Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartományon	-0.095 MPa...3 MPa -0.95 bar...30 bar
Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartománya	-13.775 psi...435 psi
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Alkalmasság Li-ion akkumulátorok gyártására	A termék megfelel a Festo belső termékdefiníciójának az akkumulátorgyártásban való használatra:A több mint 1% tömegarányú rezet, cinket vagy nikkelt tartalmazó fémek használata tilos.Kivételt képeznek az acélban található nikkel, a kémiaileg nikkelezett felületek, a nyomtatott áramköri lapok, a vezetékek, az elektromos csatlakozók és tekercsek
Tiszta szoba osztály	Statikusan beépített elem, az ISO 14644-1 szabvány alapján értelmes értékelés nem lehetséges
Környezeti hőmérséklet	-40 °C...100 °C
RT kézi szorítás	igen
Névleges meghúzási nyomaték	6 Nm
Névleges meghúzási nyomaték tűrése	± 20%
Terméksúly	0.14 g
Pneumatikus csatlakozó	G1/8
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Ütköző alapanyaga	Alumínium
Tömítések alapanyaga	HNBR