


Vákuumbiztosító szelep

ISV-1/4

Cikkszám: 33970

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	G1/4
Kidobó impulzus alkalmassága	8 MPa 8 bar
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Üzemi nyomás	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar
Szükséges szívótérfogat -0,05 MPa (-0,5 bar, -7,25 psi) esetén	1.6 l/min
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:::] szerint
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Terméksúly	16 g
Rögzítés módja	becsavarozható
1. pneumatikus csatlakozás	G1/4
2. pneumatikus csatlakozó	G1/4
Rugók alapanyaga	erősen ötvöztött acél
Szűrő alapanyaga	Kovácsolt alumínium ötvözet Nemesacél szövet
Ház alapanyaga	Kovácsolt alumínium ötvözet
Üreges csavar alapanyaga	Kovácsolt alumíniumötvözet
Úszó alapanyaga	POM