


Kézikaros szelep VHER-P-H-B43U-B-M5

Cikkszám: 3410684

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Szelepfunkció	4/3 tápnyomásra kapcsolt
Működtetés módja	kézi
Szélesség	30 mm
Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)	260 l/min
Pneumatikus munkacsatlakozás	M5
Üzemi nyomás	0 bar...10 bar
Üzemi nyomással kapcsolatos megjegyzés	Vákuumüzem a 3. csatlakozónál Kétnyomású üzemmódban az 1. csatlakozón nagyobbak kell lennie a nyomásnak, mint a 3. csatlakozón.
Szerkezeti felépítés	forgó csúszka
Névleges szélesség	4 mm
Távozó levegő funkció	fojtható
Használati útmutató	csak kézzel működtesse
Aktuátor biztosítás	tartozékokkal zárható
Tömítés elve	kemény
Vezérlés módja	közvetlen
Áramlásirány	nem reverzibilis
Nincs átfedés	igen
Kapcsolóállás-kijelző	tartozékokkal
Robbanásvédelem	2. zóna (ATEX) 22. zóna (ATEX)
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Közeghőmérséklet	-20 °C...80 °C
Környezeti hőmérséklet	-20 °C...80 °C
Működtetési nyomaték	0.5 Nm
Terméksúly	80 g
Rögzítés módja	Előlapí rögzítés átmenő furattal választhatóan:
1. pneumatikus csatlakozás	M5

Jellemző	Érték
2. pneumatikus csatlakozó	M5
3. pneumatikus csatlakozás	M5
4. pneumatikus csatlakozó	M5
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Tömítések alapanyaga	NBR
Ház alapanyaga	PA
Kar alapanyaga	PA