

Mágnestekercs
MSFG-24/42-50/60-DS-OD
Cikkszám: 34412

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Kapcsolóállás-kijelző	nem
Min. meghúzási idő	10 ms
Bekapcsolási időtartam	100%
cos teljesítménytényező {phi}	0.7
Tekercsparaméterek	24 V DC: 4,5 W 42 V AC: 50/60 Hz, 9,0 VA behúzási teljesítmény, 7,0 VA tartó teljesítmény
Megengedett frekvenciaingadozások	+/- 5%
Megengedett feszültségingadozások	+/- 10%
LABS konformitás	VDMA24364-C1-L
Védettség	IP65
Környezeti hőmérséklet	-5 °C...40 °C
A csatlakozó aljzat max. meghúzási nyomatéka	0.4 Nm
Terméksúly	55 g
Elektromos csatlakozó	a DIN EN 175301-803 szerint
Rögzítés módja	recés anyával
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Mágnestekercs alapanyaga	Duroplast Réz Acél
Tekercs alapanyaga	Réz