

Mágnestekercs MSFG-42-OD

Cikkszám: 34413

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Kapcsolóállás-kijelző	nem
Min. meghúzási idő	10 ms
Bekapcsolási időtartam	100%
Tekercsparaméterek	42 V DC: 5,5 W
Megengedett feszültségingadozások	+/- 10%
LABS konformitás	VDMA24364-C1-L
Védettség	IP65
Környezeti hőmérséklet	-5 °C...40 °C
A csatlakozó aljzat max. meghúzási nyomatéka	0.4 Nm
Terméksúly	55 g
Elektromos csatlakozó	3 pólusú Csatlakozó csonkok csatlakozóalakkal, Festo szabvány szerint, MSSD-F számára
Rögzítés módja	recés anyával
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Mágnestekercs alapanyaga	Duroplast Réz Acél
Tekercs alapanyaga	Réz