

# Mágnestekercs MSFW-24-50/60-OD

Cikkszám: 34415

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                                     | Érték                                                                                   |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Beépítési helyzet                            | tetszés szerint                                                                         |
| Kapcsolóállás-kijelző                        | nem                                                                                     |
| Min. meghúzási idő                           | 10 ms                                                                                   |
| Bekapcsolási időtartam                       | 100%                                                                                    |
| cos teljesítménytényező {phi}                | 0.7                                                                                     |
| Tekercsparaméterek                           | 24 V AC: 50/60 Hz, 9,0 VA húzóteljesítmény, 7,0 VA tartóteljesítmény                    |
| Megengedett frekvenciaingadozások            | +/- 5%                                                                                  |
| Megengedett feszültségingadozások            | +/- 10%                                                                                 |
| LABS konformitás                             | VDMA24364-C1-L                                                                          |
| Védettség                                    | IP65                                                                                    |
| Környezeti hőmérséklet                       | -5 °C...40 °C                                                                           |
| A csatlakozó aljzat max. meghúzási nyomatéka | 0.4 Nm                                                                                  |
| Terméksúly                                   | 55 g                                                                                    |
| Elektromos csatlakozó                        | 3 pólusú<br>Csatlakozó csomók csatlakozóalakkal, Festo szabvány szerint, MSSD-F számára |
| Rögzítés módja                               | recés anyával                                                                           |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések        | RoHS-kompatibilis                                                                       |
| Mágnestekercs alapanyaga                     | Duroplast<br>Réz<br>Acél                                                                |
| Tekercs alapanyaga                           | Réz                                                                                     |