

# Karimás felfogás

## FNG-200

Cikkszám: 34479

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                              | Érték                                                              |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Méret                                 | 200                                                                |
| Megfelel a szabványnak                | ISO 15552 (korábban VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290) |
| KBK korrózióállósági osztály          | 1 - alacsony korrózióknak való kitettség                           |
| LABS konformitás                      | VDMA24364-B2-L                                                     |
| Környezeti hőmérséklet                | -40 °C...150 °C                                                    |
| Terméksúly                            | 5321 g                                                             |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések | RoHS-kompatibilis                                                  |
| Felfogás alapanyaga                   | Gömbgrafitos öntöttvas<br>lakkozott                                |
| Csavarok alapanyaga                   | Acél<br>horganyzott                                                |