


Vezetőegység FENG-40- -GF

Cikkszám: 34482

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	40
Löket	10 mm...500 mm
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Vezető	Siklócsapágyas vezeték
Szerkezeti felépítés	Vezető
Robbanásvédelem	Vegye figyelembe a tanúsítványban található információt
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Környezeti hőmérséklet	-20 °C...80 °C
Tolóerő	30 N
Többlet mozgatott tömeg 10 mm löketenként	31 g
Alapsúly 0 mm löket esetén	2480 g
Súlytöbblet 10 mm löketenként	31 g
A mozgatott tömeg súlypontja 0 mm löket esetén	57 mm
Többlet, mozgatott tömeg súlypontja 10 mm löketenként	4.7 mm
Rögzítés módja	belső menettel
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Vezetőelem alapanyaga	erősen ötvöztött acél
Ház alapanyaga	Kovácsolt alumíniumötvözet, eloxált
Járomlap alapanyaga	Kovácsolt alumíniumötvözet, eloxált