


Vezetőegység FENG-50- -GF

Cikkszám: 34483

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	50
Löket	10 mm...500 mm
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Vezető	Siklócsapágyas vezetékek
Szerkezeti felépítés	Vezető
Robbanásvédelem	Vegye figyelembe a tanúsítványban található információt
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Környezeti hőmérséklet	-20 °C...80 °C
Tolóerő	50 N
Többlet mozgatott tömeg 10 mm löketenként	48 g
Alapsúly 0 mm löket esetén	4190 g
Súlytöbblet 10 mm löketenként	48 g
A mozgatott tömeg súlypontja 0 mm löket esetén	60 mm
Többlet, mozgatott tömeg súlypontja 10 mm löketenként	4.7 mm
Rögzítés módja	belső menettel
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Vezetőelem alapanyaga	erősen ötvöztött acél
Ház alapanyaga	Kovácsolt alumíniumötvözet, eloxált
Járomlap alapanyaga	Kovácsolt alumíniumötvözet, eloxált