

Vezetőegység FENG-63- -GF

Cikkszám: 34484

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	63
Löket	10 mm...500 mm
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Vezető	Siklócsapágyas vezeték
Szerkezeti felépítés	Vezető
Robbanásvédelem	Vegye figyelembe a tanúsítványban található információt
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Környezeti hőmérséklet	-20 °C...80 °C
Tolóerő	50 N
Többször mozgatott tömeg 10 mm löketenként	48 g
Alapsúly 0 mm löket esetén	5540 g
Súlytöbbször 10 mm löketenként	48 g
A mozgatott tömeg súlypontja 0 mm löket esetén	69 mm
Többször, mozgatott tömeg súlypontja 10 mm löketenként	4.6 mm
Rögzítés módja	belső menettel
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Vezetőelem alapanyaga	erősen ötvöztött acél
Ház alapanyaga	Kovácsolt alumíniumötvözet, eloxált
Járomlap alapanyaga	Kovácsolt alumíniumötvözet, eloxált