

Vezetőegység FENG-80- -GF

Cikkszám: 34485

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	80
Löket	10 mm...500 mm
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Vezető	Siklócsapágyas vezetékek
Szerkezeti felépítés	Vezető
Robbanásvédelem	Vegye figyelembe a tanúsítványban található információt
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Környezeti hőmérséklet	-20 °C...80 °C
Tolóerő	70 N
Többlet mozgatott tömeg 10 mm löketenként	76 g
Alapsúly 0 mm löket esetén	10720 g
Súlytöbblet 10 mm löketenként	76 g
A mozgatott tömeg súlypontja 0 mm löket esetén	54 mm
Többlet, mozgatott tömeg súlypontja 10 mm löketenként	3.9 mm
Rögzítés módja	belső menettel
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Vezetőelem alapanyaga	erősen ötvöztött acél
Ház alapanyaga	Kovácsolt alumíniumötvözet, eloxált
Járomlap alapanyaga	Edzett acél