


Vezetőegység FENG-40-500-KF

Cikkszám: 34505

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	40
Löket	500 mm
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Vezető	Golyóscsapágyas vezető
Szerkezeti felépítés	Vezető
Robbanásvédelem	Vegye figyelembe a tanúsítványban található információt
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Környezeti hőmérséklet	-20 °C...80 °C
Max. erő Fy	1000 N
Max. erő Fy, statikus	1260 N
Max. Fz erő	1000 N
Max. Fz erő, statikus	1260 N
Max. Mx nyomaték	44 Nm
Statikus Mx max. nyomaték	55 Nm
Max. My nyomaték	52 Nm
Max. My statikus nyomaték	65 Nm
Max. Mz nyomaték	52 Nm
Max. nyomaték Mz, statikus	65 Nm
Tolóerő	15 N
Terméksúly	3970 g
Rögzítés módja	belső menettel
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Vezetőelem alapanyaga	Edzett acél
Ház alapanyaga	Kovácsolt alumíniumötvözet, eloxált
Járomlap alapanyaga	Kovácsolt alumíniumötvözet, eloxált