


**Vezetőegység**  
**FENG-50-200-KF**  
Cikkszám: 34509

**FESTO**



**Adatlap**

| Jellemző                              | Érték                                                   |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Méret                                 | 50                                                      |
| Löket                                 | 200 mm                                                  |
| Beépítési helyzet                     | tetszés szerint                                         |
| Vezető                                | Golyóscsapágyas vezető                                  |
| Szerkezeti felépítés                  | Vezető                                                  |
| Robbanásvédelem                       | Vegye figyelembe a tanúsítványban található információt |
| LABS konformitás                      | VDMA24364-B2-L                                          |
| Környezeti hőmérséklet                | -20 °C...80 °C                                          |
| Max. erő Fy                           | 1260 N                                                  |
| Max. erő Fy, statikus                 | 1600 N                                                  |
| Max. Fz erő                           | 1260 N                                                  |
| Max. Fz erő, statikus                 | 1600 N                                                  |
| Max. Mx nyomaték                      | 65 Nm                                                   |
| Statikus Mx max. nyomaték             | 83 Nm                                                   |
| Max. My nyomaték                      | 70 Nm                                                   |
| Max. My statikus nyomaték             | 89 Nm                                                   |
| Max. Mz nyomaték                      | 70 Nm                                                   |
| Max. nyomaték Mz, statikus            | 89 Nm                                                   |
| Tolóerő                               | 15 N                                                    |
| Terméksúly                            | 5010 g                                                  |
| Rögzítés módja                        | belső menettel                                          |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések | RoHS-kompatibilis                                       |
| Vezetőelem alapanyaga                 | Edzett acél                                             |
| Ház alapanyaga                        | Kovácsolt alumíniumötvözet, eloxált                     |
| Járomlap alapanyaga                   | Kovácsolt alumíniumötvözet, eloxált                     |