

Vezetőegység FENG-63-400-KF

Cikkszám: 34519

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	63
Löket	400 mm
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Vezető	Golyóscsapágyas vezető
Szerkezeti felépítés	Vezető
Robbanásvédelem	Vegye figyelembe a tanúsítványban található információt
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Környezeti hőmérséklet	-20 °C...80 °C
Max. erő Fy	1260 N
Max. erő Fy, statikus	1600 N
Max. Fz erő	1260 N
Max. Fz erő, statikus	1600 N
Max. Mx nyomaték	75 Nm
Statikus Mx max. nyomaték	95 Nm
Max. My nyomaték	90 Nm
Max. My statikus nyomaték	115 Nm
Max. Mz nyomaték	90 Nm
Max. nyomaték Mz, statikus	115 Nm
Tolóerő	15 N
Terméksúly	7370 g
Rögzítés módja	belső menettel
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Vezetőelem alapanyaga	Edzett acél
Ház alapanyaga	Kovácsolt alumíniumötvözet, eloxált
Járomlap alapanyaga	Kovácsolt alumíniumötvözet, eloxált