


Vezetőegység FENG-100-400-KF

Cikkszám: 34535

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	100
Löket	400 mm
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Vezető	Golyóscsapágyas vezető
Szerkezeti felépítés	Vezető
Robbanásvédelem	Vegye figyelembe a tanúsítványban található információt
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Környezeti hőmérséklet	-20 °C...80 °C
Max. erő Fy	2300 N
Max. erő Fy, statikus	3120 N
Max. Fz erő	2300 N
Max. Fz erő, statikus	3120 N
Max. Mx nyomaték	198 Nm
Statikus Mx max. nyomaték	268 Nm
Max. My nyomaték	197 Nm
Max. My statikus nyomaték	267 Nm
Max. Mz nyomaték	197 Nm
Max. nyomaték Mz, statikus	267 Nm
Tolóerő	40 N
Terméksúly	16070 g
Rögzítés módja	belső menettel
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Vezetőelem alapanyaga	Edzett acél
Ház alapanyaga	Kovácsolt alumíniumötvözet, eloxált
Járomlap alapanyaga	Edzett acél