

# Vezetőegység FENG-100-500-KF

Cikkszám: 34536

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                              | Érték                                                   |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Méret                                 | 100                                                     |
| Löket                                 | 500 mm                                                  |
| Beépítési helyzet                     | tetszés szerint                                         |
| Vezető                                | Golyóscsapágyas vezető                                  |
| Szerkezeti felépítés                  | Vezető                                                  |
| Robbanásvédelem                       | Vegye figyelembe a tanúsítványban található információt |
| LABS konformitás                      | VDMA24364-B2-L                                          |
| Környezeti hőmérséklet                | -20 °C...80 °C                                          |
| Max. erő Fy                           | 2300 N                                                  |
| Max. erő Fy, statikus                 | 3120 N                                                  |
| Max. Fz erő                           | 2300 N                                                  |
| Max. Fz erő, statikus                 | 3120 N                                                  |
| Max. Mx nyomaték                      | 198 Nm                                                  |
| Statikus Mx max. nyomaték             | 268 Nm                                                  |
| Max. My nyomaték                      | 197 Nm                                                  |
| Max. My statikus nyomaték             | 267 Nm                                                  |
| Max. Mz nyomaték                      | 197 Nm                                                  |
| Max. nyomaték Mz, statikus            | 267 Nm                                                  |
| Tolóerő                               | 40 N                                                    |
| Terméksúly                            | 16840 g                                                 |
| Rögzítés módja                        | belső menettel                                          |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések | RoHS-kompatibilis                                       |
| Vezetőelem alapanyaga                 | Edzett acél                                             |
| Ház alapanyaga                        | Kovácsolt alumíniumötvözet, eloxált                     |
| Járomlap alapanyaga                   | Edzett acél                                             |