


Lökéscsillapító YSR-20-25-C

Cikkszám: 34574

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	20
Löket	25 mm
Csillapítás	önbeállító
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Pozíciófelismerés	nélkül
Max. ütközési sebesség	3 m/s
Visszaállítási idő szobahőmérsékleten	0.3 s
Visszaállítási idő minimális környezeti hőmérsékleten	1 s
Működési mód	nyomó egyszeres működésű
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...80 °C
Csillapítási hossz	25 mm
Max. ütközőerő	3000 N
Maximális energiafogyasztás löketenként	60 J
Max. energiafogyasztás óránként	92000 J
Max. visszamaradó energia	0.32 J
Visszaállító erő	10 N
Minimális betolási erő	100 N
Terméksúly	318 g
Tömegtartomány	120 kg
Rögzítés módja	ellenanyával
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Tömítések alapanyaga	NBR
Ház alapanyaga	Acél, horganyzott
Dugattyúrúd alapanyaga	erősen ötvöztött acél