

Vezérelt visszacsapó-szelep HGL-3/8-NPT

Cikkszám: 34879

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Szelepfunkció	feloldható visszacsapó funkció
1. pneumatikus csatlakozás	3/8 NPT
2. pneumatikus csatlakozó	3/8 NPT
Rögzítés módja	becsavarozható
Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)	0 l/min...900 l/min
Üzemi nyomás	0.02 MPa...1 MPa 0.2 bar...10 bar
Vezérlőnyomás	0.12 MPa...1 MPa 1.2 bar...10 bar 17.4 psi...145 psi
Környezeti hőmérséklet	-20 °C...80 °C
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges)
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Közeghőmérséklet	-20 °C...80 °C
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis